


品番：EA617ZE-27

品名：1/2"DRx27mm ディープソケット



販売価格	7,180円(税抜) / 7,898円(税込)		
カタログ価格	7,180円(税抜) / 7,898円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/08 16:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	51-27
差込角	1/2"	対辺(mm)	27
ソケット部外径(d1; mm)	36.2	差込部外径(d2; mm)	34
ソケット奥内径(d3; mm)	27	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	20
最大奥行き(t2; mm)	60	全長(L; mm)	83
重量(g)	294		

12角タイプ

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQディープソケット。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.