

品番：EA617ZP-100

品名：1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット



販売価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/28 00:12現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0403ページ		



XZN®(トリプルソケット)
XZN®ソケットは一般的にトリプルスクエアソケットと呼ばれ、ベンツ・BMW・フォルクスワーゲンなどの欧州車に幅広く使用されています。四角形を三重に重ねた形をしており、M6・M8などのようにねじ径でサイズを表す独特な工具です。

インチ・ミリ換算表	
1/2" = 6.35mm	3/8" = 9.53mm
1/2" = 12.7mm	3/4" = 19.05mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	3054X/54X/8KN
サイズ	●60mmビット…M6・M8・M10・M12・M14 ●140mmビット…M8・M10・M12	差込角	1/2"
ケースサイズ(mm)	227×131×57	重量(g)	1357

・先端幅…M6:6.00mm、M8:7.20mm、M12:11.41mm、M14:13.22mm

圧入式の三重四角ソケットは非常に強度があります

●XZN(R)ソケットは一般的にトリプルスクエアソケットと呼ばれ、ベンツ・BMW・フォルクスワーゲンなどの欧州車に幅広く使用されています。四角形を三重に重ねた形をしており、M6・M8などのようにねじ径でサイズを表す独特な工具です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.