



品番 : EA617ZT-130

品名 : 1/2"DR/T30x120mm [Torx]ビットソケット



販売価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
カタログ価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0389ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" = 12.7mm	3/8" = 9.53mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	1054TX-T30
サイズ	T30	全長(mm)	120
差込角	1/2"	外径(mm)	22.7
軸長(mm)	82	重量(g)	99
材質	クロム合金鋼		

強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.