


品番 : EA617ZT-20

品名 : 1/2"DR/T20x55mm [Torx]ビットソケット



販売価格	4,110円(税抜) / 4,521円(税込)		
カタログ価格	4,110円(税抜) / 4,521円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0389ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	54TX-T20
サイズ	T20	全長(mm)	55
外径(mm)	22.7	軸長(mm)	17
差込角	1/2"	重量(g)	71
材質	クロム合金鋼		

頑丈な圧入式の1/2"SQヘクスローブビットソケットセット。

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.