


品番：EA618AX-401

品名：1/4"DRx1/4"HEX ソケットアダプター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 880円(税抜)／968円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 880円(税抜)／968円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/27 01:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|      |              |        |                    |
|------|--------------|--------|--------------------|
| メーカー | トップ工業 (TOP)  | 型番     | ESA-2              |
| 差込角  | 6.35mm(1/4") | 六角シャンク | 1/4"               |
| 全長   | 36.5mm       | 最大トルク  | 47N・m              |
| 重量   | 40g          | 材質     | クロムモリブデン鋼 (SCM435) |

インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。

ボール止めタイプ

厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製

- <注意>
- ・保証トルク47N・m以内で正しく安全にご使用下さい。
  - ・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  - ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
  - ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

代替品

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | <p>品番 EA618AX-132</p> <p>コメント 1/4"</p> |
|--|----------------------------------------|

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.