品番: EA618AX-503

品名:3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(ユニバーサル)



販売価格	3,280円 (税抜)/3,608円(税込)				
カタログ価 格	3,280円(税抜)/3,608円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/20 10:08現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1026ページ				







仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	EUA-3
差込角	9.5mm(3/8")	六角シャンク	6.35mm(1/4")
全長	68mm	外径	18mm
首振り角度	30°	重量	50g
最大トルク	47N·m	材質	クロムモリブデン鋼(SCM435)

壁際や狭所などの作業環境に最適です。

ソケットレンチ用ソケットを安全に接続

ボール止めタイプ

インパクトドライバー対応

各メーカーのソケットが使用できます。

六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。

厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製

<注意>

- ・対辺寸法13mm以上のソケットには使用しないで下さい。工具が破損し、怪我の原因となります。
- ・最大トルク(47N·m)以内で正しく安全にご使用下さい。

- ・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
- ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
- ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.