

品番：EA618BA-7

品名：3/8"DR/110mm ラチェットハンドル



販売価格	4,010円(税抜)／4,411円(税込)		
カタログ価格	4,010円(税抜)／4,411円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/15 11:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0457ページ		



仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	3749S
差込角	3/8”(9.5mm)	全長	110mm
ギア数	24歯	送り角	15°
重量(g)	183	材質	クロムモリブデン鋼
左右切替式			
トルクアップを実現する2爪ギヤ駆動方式			
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造のため、爪が倒れたりスプリングが外れたりすることが無く、左右の切替がスパッと確実にできます。			
大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかるため、爪と本体の全体でギヤを支えることができます。			

代替品

	品番	EA617DG-21
	コメント	メーカー違い。仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.