

品番 : EA618BM-110

品名 : 3/8"DRx10mm [ナットグリップ°]ディーブソケット



販売価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
カタログ価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 19:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



項目	寸法
全長	55mm
対辺	10mm
ソケット深さ	6mm
外径(D1/D2)	14.5/17.3mm
重量	54g



仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	3350M-10
材質	クロムモリブデン鋼	全長(L)	55mm
対辺	10mm	差込角	9.5mm(3/8")
ポイント	6ポイント	外径(D1/D2)	14.5/17.3mm
ソケット深さ(l)	6mm	重量	54g

ナットグリップタイプの為ボルト、ナットが脱落しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.