

品番 : EA618BM-113

品名 : 3/8"DRx13mm [ナットグリップ°]ディーブソケット



販売価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
カタログ価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0459ページ		



項目	仕様
型番	3350M-13
材質	クロムモリブデン鋼
全長(L)	55mm
対辺	13mm
差込角	9.5mm(3/8")
ポイント	6ポイント
外径(D1/D2)	18/17mm
重量	50g



仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	3350M-13
材質	クロムモリブデン鋼	全長(L)	55mm
対辺	13mm	差込角	9.5mm(3/8")
ポイント	6ポイント	外径(D1/D2)	18/17mm
ソケット深さ(l)	8mm	重量	50g

ナットグリップタイプの為ボルト、ナットが脱落しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.