

品番：EA618HA-13

品名：1/4"DR/172mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング)



販売価格	6,410円(税抜) / 7,051円(税込)		
カタログ価格	6,410円(税抜) / 7,051円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/23 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0452ページ		



ソケットホールド機構
※裏面する場合は、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。



仕様

メーカー	TONE	型番	RH2FHL
ギア数	72歯	差込角	1/4"
全長(mm)	172	サイズ(mm)	D:19.3 H:20 T:9.5
重量(g)	130		
クサビ式			
ワンプッシュ操作でソケット交換可能			
握りやすいハンドル形状			
ラチェット頭部の稼働は5度ずつの角度調整できます。			
ロッキング式			
左右切替式			
送り角5°で狭い場所でも作業が行えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

