

品番：EA618JA-24

品名：3/8"DRx327mm ラチェットハンドル(首振)



販売価格	6,840円(税抜) / 7,524円(税込)		
カタログ価格	6,840円(税抜) / 7,524円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0447ページ		



ソケットホールド機構
※裏返る場合、
必ずプッシュボタンを
押しながら行ってください。



仕様

メーカー	TONE	型番	RH3FHL
差込角	3/8"	ギア数	72歯
送り角	5°	全長(mm)	327
サイズ(mm)	D:26.5 H:26.5 T:13	重量(g)	390
仕様	首振り型		

ロングサイズのため手が届きにくい奥所の作業に最適です。

ロック式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

左右切替式

首振り式で15°ずつの角度調整が行えます。

握りやすいハンドル形状

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.