

品番：EA618NM-4.5

品名：1/4"DRx4.5mm ディープソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,530円(税抜) / 1,683円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,530円(税抜) / 1,683円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/29 20:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0433ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------|--------|---------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | B2L-045 |
| 対辺(mm) | 4.5 | 外径(mm) | 12 |
| 全長(mm) | 50 | 差込角 | 1/4" |
| 重量(g) | 18 | | |

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.