


品番：EA618NV-1

品名：/4"DR/T 6-T30 [TORX]ビットソケット



販売価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 19:02現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0434ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	TBT209T
サイズ	T6・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30	全長(mm)	54.5・54.5・54.5・54.5・59.5・59.5・59.5・59.5
外径(mm)	16	重量(g)	35・35・35・36・37・37・37・38・38
差込角	1/4"	入数	9個
ホルダー付			
ホルダー仕様	全長:215mm クリップ数:10 重量:60g		
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.