品番: EA618NV-100

品名: 1/4"DR/T 6-T30 [TORX]ロンク゛ビットソケット



販売価格	17,500円 (税抜)/19,250円(税込)				
カタログ価 格	17,500円(税抜)/19,250円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/23 15:13現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0440ページ				















仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	TBT2L09T
サイズ	T6·T8·T9·T10·T15·T20·T25·T27·	T3 全 長(mm)	121.5
重量(g)	53.53.53.54.54.54.54.55.55	差込角	1/4"
外径(mm)	16	入数	9個

ホルダー付

ホルダー仕様 全長:215mm クリップ数:10 重量:60g

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.