

品番：EA618PA-12

品名：3/8"DR/300mm スイベル式ラチェットハンドル



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0434ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	BRSW3L
ギア数	72歯	全長(mm)	300
差込角	3/8"	送り角度	5°
サイズ(mm)	B:32、T1:16.5、T2:27、L:300	重量	375g
用途	ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締め、緩め作業に使用。		

狭小箇所で高い作業性を発揮。

ヘッドを中心にハンドル180°以上回転でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。

ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。

首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。

首振り時でもソケットの脱着が可能。

回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。

首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。

【ご注意】

- ・破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
- ・ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。
- ・全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.