

品番：EA618PA-23

品名：3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(ロッキング)



販売価格	5,390円(税抜) / 5,929円(税込)		
カタログ価格	5,390円(税抜) / 5,929円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 11:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0434ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	BR390
差込角	3/8"	ギア数	90歯
送り角	4°	先端幅	33mm
先端厚み	13.7mm	全長	180mm
重量	275g	対応リペアキット	BR390-K

スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドルです。

送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能にします。

軽さの中に確実さを感じる空転トルク。

【力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状】

レバー部を山なり形状に変更。指先の力が伝わりやすくなり、左右切替えが容易になりました。

【ソケットを確実に保持するユニオン機構】

不意にソケットが抜け落ちるのを防ぎ、グローブや手袋をつけた状態でも押しやすいプッシュボタン。

【ラチェットの抜け落ちを防止】

ハンドル部の先端を丸くすることで、握った際に指を傷めず、ラチェットの抜け落ちを防止します。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.