


品番：EA618PA-23

品名：3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(ロッキング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,390円(税抜) / 5,929円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,390円(税抜) / 5,929円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/22 09:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0434ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------|----------|---------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | BR390 |
| 差込角 | 3/8" | ギア数 | 90歯 |
| 送り角 | 4° | 先端幅 | 33mm |
| 先端厚み | 13.7mm | 全長 | 180mm |
| 重量 | 275g | 対応リペアキット | BR390-K |

スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドルです。

送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能にします。

軽さの中に確実さを感じる空転トルク。

【力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状】

レバー部を山なり形状に変更。指先の力が伝わりやすくなり、左右切替えが容易になりました。

【ソケットを確実に保持するユニオン機構】

不意にソケットが抜け落ちるのを防ぎ、グローブや手袋をつけた状態でも押しやすいプッシュボタン。

【ラチェットの抜け落ちを防止】

ハンドル部の先端を丸くすることで、握った際に指を傷めず、ラチェットの抜け落ちを防止します。

