


品番：EA618PA-8

品名：3/8"DRx125mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング)



販売価格	9,330円(税抜) / 10,263円(税込)		
カタログ価格	9,330円(税抜) / 10,263円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0434ページ		



1/2" → 6.35mm	3/8" → 9.53mm
1/2" → 12.7mm	3/4" → 19.05mm
1" → 25.4mm	1 1/2" → 38.1mm

#### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	BRC3F
差込角	3/8"	送り角度	10°
サイズ	B:22mm、T:10mm、L:125mm	重量	140g
小判形			
首振りタイプ			
ロッキング式			
左右切替式			
フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。			
破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.