

品番：EA618PM-310

品名：3/8"DRx10mm [マグネット付]ディーブソケット



販売価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 00:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0436ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	B3L-10MGA
サイズ	10mm	差込角 (sq)	9.5(3/8")
全長	65mm	外径	14.7mm
重量	60g		

口径部に内蔵されているマグネットで、ボルト・ナットの落下を防止します。

マグネット部がスライドするため、座金付きボルトや薄いナット、スタッドボルトにも対応します。

強力な磁力のネオジウム磁石を採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.