


品番：EA618PX-100

品名：3/8"DR/1/8"-7/16" [HEX]ビットソケット



販売価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/15 03:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0437ページ		



サイズ別寸法表		
サイズ	全長	軸径
3/8"	76mm	17mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	TBT3S09BH
<セット内容>	9点セット	差込角	3/8"
サイズ	S:1/8"、L1:19mm、L2:48mm、D:17mm S:9/64"、L1:19mm、L2:48mm、D:17mm S:5/32"、L1:19mm、L2:48mm、D:17mm S:3/16"、L1:19mm、L2:48mm、D:17mm S:7/32"、L1:21mm、L2:50mm、D:17mm S:1/4"、L1:21mm、L2:50mm、D:17mm S:5/16"、L1:21mm、L2:50mm、D:18.5mm S:3/8"、L1:22mm、L2:52mm、D:18.5mm S:7/16"、L1:22mm、L2:54mm、D:22mm	総重量	580g

パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。

