


品番 : EA618PX-100

品名 : 3/8"DR/1/8"-7/16" [HEX]ビットソケット



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0437ページ		



サイズ	長さ	径
3/8"	48mm	17mm
7/16"	54mm	22mm
1/2"	60mm	22mm

#### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	TBT3S09BH
<セット内容>	9点セット	差込角	3/8"
サイズ	S:1/8"、L1:19mm、L2:48mm、D:17mm S:9/64"、L1:19mm、L2:48mm、D:17mm S:5/32"、L1:19mm、L2:48mm、D:17mm S:3/16"、L1:19mm、L2:48mm、D:17mm S:7/32"、L1:21mm、L2:50mm、D:17mm S:1/4"、L1:21mm、L2:50mm、D:17mm S:5/16"、L1:21mm、L2:50mm、D:18.5mm S:3/8"、L1:22mm、L2:52mm、D:18.5mm S:7/16"、L1:22mm、L2:54mm、D:22mm	総重量	580g

パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.