


品番 : EA618PX-100

品名 : 3/8"DR/1/8"-7/16" [HEX]ビットソケット



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 15:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0437ページ		



サイズ	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"
-----	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	TBT3S09BH
<セット内容>	9点セット	差込角	3/8"
サイズ	S: 1/8", L1: 19mm, L2: 48mm, D: 17mm S: 9/64", L1: 19mm, L2: 48mm, D: 17mm S: 5/32", L1: 19mm, L2: 48mm, D: 17mm S: 3/16", L1: 19mm, L2: 48mm, D: 17mm S: 7/32", L1: 21mm, L2: 50mm, D: 17mm S: 1/4", L1: 21mm, L2: 50mm, D: 17mm S: 5/16", L1: 21mm, L2: 50mm, D: 18.5mm S: 3/8", L1: 22mm, L2: 52mm, D: 18.5mm S: 7/16", L1: 22mm, L2: 54mm, D: 22mm	総重量	580g

パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。

