


品番 : EA618PX-106

品名 : 3/8"DR/ 1/4"x50mm [HEX]ビットソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,140円(税抜) / 1,254円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,140円(税抜) / 1,254円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/23 13:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0437ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |              |     |                                  |
|------|--------------|-----|----------------------------------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番  | BT3-1/4S                         |
| 差込角  | 3/8"         | サイズ | S:1/4、L1:21mm、L2:50mm、<br>D:17mm |
| 重量   | 42g          |     |                                  |

パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | 品番<br>EA618BT-5<br>コメント<br>3/8"sq/1/4"x52mm INHEX ソケット |
|--|--|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.