品番: EA618RJ-106

品名: 1/2"DRx M6 スタッドボルトリムーバー



販売価格	3,660円 (税抜)/4,026円(税込)				
カタログ価 格	3,660円(税抜)/4,026円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 21:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0445ページ				









仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	BSR35-6
差込角	1/2"	適用径	M6
外径	24mm(D)	全長	65mm(L)
六角対辺	21mm(S)	重量	150g
用途	スタッドボルトの脱着に(丸棒にも使用 可)		

根元にはスパナがかけられる六角付

締めつけ、緩めの両方に使えます。

3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。

センターが貫通しているので、レンチ本体より 長いスタッドボルトにも使用できます。 (めがねレンチ等使用時)

注意事項 スタッドボルトのつかみ代が20mm 以下の場合は使用しないで下さい。 ボルトに工具がしっかりとホールドされたことを 確認してから力を加えて下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.