


品番：EA618RJ-108

品名：1/2"DRx M8 スタッドボルトリムーバー



販売価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
カタログ価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/06 10:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0439ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	BSR35-8
差込角	1/2"	適用径	M8
外径	24mm(D)	全長	65mm(L)
六角対辺	21mm(S)	重量	150g
用途	スタッドボルトの脱着に(丸棒にも使用可)		

根元にはスパナがかけられる六角付

締めつけ、緩めの両方に使えます。

3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。

センターが貫通しているため、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。
(めがねレンチ等使用時)

注意事項	スタッドボルトのつかみ代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。 ボルトに工具がしっかりとホールドされたことを確認してから力を加えて下さい。		
------	--	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.