



品番 : EA618RS-3

品名 : 1/2"DR/#3 [+]
ドライバービットソケット




販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0439ページ		



ねじ規格	対応長さ
1番ねじ	2.9mm以下
2番ねじ	3.5-5mmまで
3番ねじ	6.3-7.5mmまで
4番ねじ	7.5mm以上

※規格外では、ねじの長さや径が異なる場合、プラスドライバーの先端とねじとの間に隙間が生じ、十分な締め付けが行えない場合があります。この点にはご注意ください。



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	BT4-3P
差込角	1/2"	サイズ	L1:42mm、L2:75mm、D:22mm
先端	#3	重量	82g

差込角側(四角形状)にパワーフィットを採用することで、接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.