


品番 : EA618RX

品名 : 1/2"DR/5-17mm [HEX]ビットソケットセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 15,100円(税抜) / 16,610円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,100円(税抜) / 16,610円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/05/24 17:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0446ページ | | |



寸法図

仕様

| | | | |
|------------|--|------------|------------------------------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | TBT410H |
| <セット内容> | ヘキサゴンビットソケット9点 (+)ビットソケット1点 | 差込角 | 1/2" |
| ヘクスビットソケット | S:5mm、D:22mm、L1:37mm、L2: 70mm S:6mm、D:22mm、L1:37mm、L2: 70mm S:7mm、D:22mm、L1:42mm、L2: 75mm S:8mm、D:22mm、L1:42mm、L2: 75mm S:9mm、D:22mm、L1:43mm、L2: 77mm S:10mm、D:22mm、L1:43mm、L2: 77mm S:12mm、D:22mm、L1:44mm、L2: 79mm S:14mm、D:24mm、L1:47mm、L2: 85mm S:17mm、D:25mm、L1:49mm、L2: 90mm | (+)ビットソケット | #2 D:22mm、L1:37mm、L2:70mm |
| 総重量 | 1.3kg | | |

パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.