

品番：EA618SA-127

品名：1/2"DR/27mm ソケット(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,880円(税抜) / 8,668円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,880円(税抜) / 8,668円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/22 23:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0368ページ0425ページ               |      |   |



防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

#### 仕様

|     |               |    |      |
|-----|---------------|----|------|
| 差込角 | 1/2" (12.7mm) | 対辺 | 27mm |
| 外径  | φ30mm         | 全長 | 46mm |
| 材質  | ステンレス(SUS420) | 重量 | 215g |

#### 12ポイント

湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能

全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現

弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。

優れた延性と靱性を備えています。

内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。

表面にクロムメッキ処理を行ってならず環境に配慮しています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.