

品番 : EA618SA-235

品名 : 3/4"DR/35mm ソケット(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,400円(税抜) / 22,440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,400円(税抜) / 22,440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/22 21:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----|------|
| 差込角 | 3/4" (19.05mm) | 対辺 | 35mm |
| 外径 | 49mm | 全長 | 60mm |
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 500g |
| 12ポイント | | | |
| 弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。 | | | |
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | | | |
| 全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現 | | | |
| 内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。 | | | |
| 優れた延性と靱性を備えています。 | | | |
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.