

品番：EA618SA-76

品名：1/2"DRx250mm T型スライドハンドル(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,720円(税抜) / 10,692円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,720円(税抜) / 10,692円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/07/06 10:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0368ページ0425ページ               |      |   |



防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

#### 仕様

|                                 |               |    |       |
|---------------------------------|---------------|----|-------|
| 差込角                             | 1/2" (12.7mm) | 全長 | 250mm |
| 材質                              | ステンレス(SUS420) | 重量 | 340g  |
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能          |               |    |       |
| 弱磁性のため、強磁場環境での作業にも適しています。       |               |    |       |
| 全体に熱処理を施しており、高硬度で強力なトルクを実現しました。 |               |    |       |
| 優れた靱性と耐久性を備えています。               |               |    |       |
| 表面にクロムメッキ処理を行ってならず環境に配慮しています。   |               |    |       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.