


品番 : EA618SE-38A

品名 : 3/4"DRx38mm ディープソケット



販売価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
カタログ価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/02 02:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



インチ・ミリ換算表	
1/2" = 12.7mm	3/8" = 9.52mm
15/16" = 23.8mm	1/2" = 12.7mm
1" = 25.4mm	13/16" = 20.6mm

#### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	B6L-38W
対辺(mm)	38	外径(mm)	52
全長(mm)	90	差込角	3/4"
重量(g)	650	サイズ(mm)	S:38、D1:52、D2:40、H:39、L:90、I:69
12角ディープソケット			

#### 代替品

	品番	EA618DG-38
	コメント	メーカー違い/全長違い/6ホィット

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.