


品番 : EA618SE-50A

品名 : 3/4"DRx50mm ディープソケット



販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/02 03:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



インチ・ミリ換算表	
1/2" = 12.7mm	3/8" = 9.53mm
15/16" = 23.8mm	1" = 25.4mm
1 1/8" = 28.6mm	1 1/4" = 31.8mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	B6L-50W
対辺(mm)	50	外径(mm)	68
全長(mm)	90	差込角	3/4"
重量(g)	1010	サイズ(mm)	S:50、D1:68、D2:46、H:51、L:90、I:69
12角ディープソケット			

代替品

	品番	EA618DG-50
	コメント	メーカー違い/全長違い/6ホ°イット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.