


品番：EA618SL-50A

品名：1"DRx50mm ソケット



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/05 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0441ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" = 12.7mm	3/8" = 9.53mm
15/16" = 23.81mm	1" = 25.4mm
1 1/8" = 31.75mm	1 1/4" = 31.75mm
1 3/8" = 34.94mm	1 1/2" = 38.1mm

### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	B8-50W
対辺(mm)	50	外径(mm)	71
全長(mm)	86	差込角	1"
重量(g)	1200	サイズ(mm)	S:50、D1:71、D2:56、H:43、L:86、 I:57
12角ソケット			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.