


品番：EA618SL-50A

品名：1"DRx50mm ソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,400円(税抜) / 11,440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,400円(税抜) / 11,440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/24 01:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0441ページ | | |



| インチ・ミリ換算表 | |
|---------------|-----------------|
| 1/2" = 12.7mm | 3/8" = 9.53mm |
| 1/2" = 12.7mm | 1/2" = 12.7mm |
| 1" = 25.4mm | 1 1/2" = 38.1mm |

仕様

| | | | |
|---------|--------------|---------|-------------------------------------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | B8-50W |
| 対辺(mm) | 50 | 外径(mm) | 71 |
| 全長(mm) | 86 | 差込角 | 1" |
| 重量(g) | 1200 | サイズ(mm) | S:50、D1:71、D2:56、H:43、L:86、 I:57 |
| 12角ソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.