



品番：EA618TM-13

品名：3/8"DR/140-190mm ラチェットハンドル(伸縮・首振り型)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 11:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0465ページ		



### 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	SR-3
用途	自動車整備、機械設備の保守組立等に	差込角	9.5mm(3/8")
ギア数	72歯(5°送り)	ハンドル	ローレット
全長	140~190mm	重量	225g
最大トルク	140N・m	材質	ヘッド:SCM440 ハンドル:S45C

コンパクトでフレックスな高トルク対応型

伸縮ハンドルと首振りヘッドで多用途の高トルク作業に対応

ヘッド部は早廻しローレット付きで、供廻りなく作業能率が一段アップ

切換えフタを廻すことで送り方向を切換えることができます。

伸縮式

コンパクトヘッド

<注意>

- ・ハンドル部にパイプなどを差し込んで、過大な力を加えないでください。
- ・ソケットの角ドライブは根元まで差し込んでください。
- ・工具の使用目的以外には使用しないでください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.