

品番：EA618VA-5

品名：1/4"DRx 5mm ソケット




|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,690円(税抜) / 1,859円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,690円(税抜) / 1,859円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 13 (2026/06/12 16:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0392ページ                       |      |   |



#### 仕様

|   |       |     |        |
|---|-------|-----|--------|
| 対辺  | 5mm   | 差込角 | 1/4"   |
| 外径  | 8.3mm | 全長  | 22.2mm |
| 材質  | スチール  |     |        |
| 6ポイント                                     |       |     |        |
| 最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています         |       |     |        |
| 最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています       |       |     |        |
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています |       |     |        |
| 水銀不使用                                     |       |     |        |

#### 代替品

|  |      |                          |
|--|------|--------------------------|
|  | 品番   | EA617XA-5                |
|  | コメント | 1/4"sqx5mm 12角ソケット スタビレー |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

