


品番 : EA618WD-14A

品名 : 3/8"DRx14mm ディープソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,860円(税抜) / 3,146円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,860円(税抜) / 3,146円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/12 17:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--|--------------|---------|--------|
| 差込角 | 3/8" (9.5mm) | 対辺 | 14mm |
| 全長 | 63.5mm | ソケット部外径 | 19.4mm |
| ソケット深さ | 8.3mm | 材質 | 合金鋼 |
| 12ポイント | | | |
| ボルトナットとの接触面積を増やし、角を傷めにくく強力なトルク伝達が可能です。 | | | |
| 開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン | | | |
| 最適なフィット感と強度を実現するために鍛造および機械加工されています。 | | | |
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するための精密な熱処理と焼き戻し | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.