

品番 : EA619BA-5A

品名 : 3/8"DRx114mm ラチェットハンドル(Z-EAL)



販売価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
カタログ価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0454ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" → 12.7mm	3/8" → 9.52mm
15/16" → 23.8mm	1/2" → 12.7mm
1" → 25.4mm	11/16" → 19.05mm
	13/16" → 20.64mm



1/4"DR用ハンドルに3/8"DR差込角を設けた、ヘッド幅20.5mmのコンパクト仕様です

仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	2725Z-3/8
シリーズ	Z-EAL	ギア数	72歯
全長(mm)	114	仕様	ストレート
差込角	3/8"	材質	SCM素材
重量	83g		

左右切替式

1/4"DR用ハンドルに3/8"DR差込角を設けた、ヘッド幅20.5mmのコンパクト仕様です。

代替品

	<p>品番 EA619BA-2A</p> <p>コメント 図面Dのサイズ20.5mm→28mm</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

