


品番 : EA619BE-10

品名 : 3/8"DRx10mm ソケット (Z-EAL)



販売価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 07:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0455ページ		



仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	3400MZ-10
シリーズ	Z-EAL	材質	クロムモリブデン鋼
差込角	9.5mm (3/8")	ポイント	6ポイント
対辺	10mm	ソケット深さ(l)	4.5mm
外径(D1/D2)	14/17mm	全長(L)	20mm
重量	18g	特長	<ul style="list-style-type: none">・コンパクトさを追求したソケット・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.