

品番 : EA619BS

品名 : 3/8"DR/3.0-12mm [INHEX]ビットソケット(Z-EAL)



販売価格	9,750円(税抜) / 10,725円(税込)		
カタログ価格	9,750円(税抜) / 10,725円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/24 21:39現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0455ページ		



仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	RS3010MZ/8-L50
シリーズ	Z-EAL	<セット内容>8本セット サイズ	3mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm・ ホルダー付
材質	ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:アルミ	先端形状	ヘックス
差込角	3/8"	軸長	23.6mm
ソケット全長(L)	50mm	外径(D)	17mm (12mmのみ19mm)
ホルダー全長	200mm	重量	460g
特長	・ホルダーの背面に強力マグネット内蔵。金属部分に貼付け可能 ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

