

品番 : EA620TC

品名 : A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)



販売価格	170,100円(税抜) / 187,110円(税込)		
カタログ価格	170,100円(税抜) / 187,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/14 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0230ページ		



仕様

<セット内容>	13点セット ・本体 ・セットボルト(大・小) ・カラー(大・中・小・極小) ・パンチ替刃(3/4"・1"・1-1/4"・1-1/2"・2")(薄鋼管用) ・キャリングケース		
本体仕様: ・出力:50kN(5.1tonf) ・タンク容量:60ml ・重量:2.4kg ・全長:353mm ・本体能力: 軟鋼板3.2mm:薄鋼A15(5/8)~A63(2.1/2) 厚鋼B16(1/2)~B54(2) 軟鋼板2.3mm:薄鋼A15(5/8)~A75(3) 厚鋼B16(1/2)~B70(2.1/2) 軟鋼板1.6mm:薄鋼A15(5/8)~A75(3) 厚鋼B16(1/2)~B82(3) ※ステンレス板は軟鋼板の約1/2の板厚まで可能			
配電盤・制御盤の取付口などの穴あけに			

代替品

品番	EA620TC-1
コメント	変更点:カラー



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.