


品番 : EA620TC-1

品名 : A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)



販売価格	170,100円(税抜) / 187,110円(税込)		
カタログ価格	170,100円(税抜) / 187,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/14 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



仕様	
●本体	油圧パンチャー
●セットボルト	大・小
●カラー	大・中・小・極小
●薄鋼管用パンチ&ダイセット	A19(3/4")・A25(1")・A31(1-1/4")・A39(1-1/2")・A51(2")
●キャリングケース	ブルー

■パンチングセット適用表	
パンチング機	適用板厚
EA620TC-1	軟鋼板: 3.2mm, 2.3mm, 1.6mm 薄鋼板: A15(5/8") 厚鋼板: B16(1/2")

仕様

<セット内容>	13点セット ・本体 ・セットボルト(大・小) ・カラー(大・中・小・極小) ・薄鋼管用パンチ&ダイセット:A19(3/4")・A25(1")・A31(1-1/4")・A39(1-1/2")・A51(2") ・キャリングケース		
<油圧パンチャー本体>			
能力	軟鋼板3.2mm:薄鋼A15(5/8") ~A63(2-1/2"),厚鋼B16(1/2") ~B54(2") 軟鋼板2.3mm:薄鋼A15(5/8") ~A75(3"),厚鋼B16(1/2")~B70 (2-1/2") 軟鋼板1.6mm:薄鋼A15(5/8") ~A75(3"),厚鋼B16(1/2")~B82 (3") ※ステンレス板は軟鋼板の約1/2の板厚までです。	出力	50kN(5.1tonf)
タンク容量	60ml	全長	353mm
重量	2.4kg		

配電盤・制御盤の取付口などの穴あけに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.