


品番：EA626J-26A

品名：90-110mm ケーブルグリップ(中間用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,000円(税抜) / 25,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,000円(税抜) / 25,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/25 15:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------------|--------|---------------------------------|
| メーカー | ミノル工業 | 型番 | MC80105M |
| 用途 | 各種電線ケーブルのけん引作業に | 作業引張強度 | 31.6kN(3220kgf) |
| ケーブルサイズ | φ90~110mm | 全長 | 1510mm |
| メッシュ長 | 1130mm | 材質 | ワイヤー部:スチール(メッキワイヤー) ロック部:アルミ |

スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ

長尺ケーブルの途中から装着可能

【使用方法】

- ・縫い合わせワイヤーで綴じ込んで使用します。
- ・縫い合わせワイヤーが解けないよう、開口部分を2~3回巻いてください。
- ・縫い合わせ後、グリップを軽くしごいてケーブルに密着させてから、尾端を針金かビニールテープなどでバンドしてください。

※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.