


品番：EA626J-36A

品名：49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製)



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/08 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC80060SUS
用途	各種電線ケーブルのけん引作業に	作業引張強度	13.1kN(1330kgf)
ケーブルサイズ	φ49～60mm	全長	940mm
メッシュ長	810mm	重量	450g
材質	ワイヤー部: ステンレス(SUS304) ロック部: アルミ		

スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ

ステンレスワイヤー採用で錆びにくいので、海中や水中での配線作業に最適です。

ケーブルの先端に装着して、けん引・吊り止め等に使用します。

【使用方法】

長手方向に圧縮し、外径がふくらんだ所に電線を侵入します。

侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごき、ケーブルに密着させてから、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。

※ケーブル挿入時の全長は10%～30%短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

