


品番：EA626J-6

品名：49-60mm ケーブルグリップ



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/24 23:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0235ページ		



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	MG-60
作業引張強度	10.0kN(1020kgf)	ケーブルサイズ	φ49～60mm
メッシュ長	810mm	全長	940mm
重量	420g	材質	ワイヤー部: スチール(メッキワイヤーロープ) ロック部: アルミ

スッポ抜けしない! しっかりつかんで安全グリップ

各種電線ケーブルのけん引作業に

ケーブルの先端に装着して、けん引き・吊り止め等に使用します。

長手方向に圧縮し外径がふくらんだ所に電線を侵入する。

侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごきケーブルに密着させ、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。

※ケーブル挿入時の全長は10%～30%短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.