

品番：EA626JA-2A

品名：34-44mm 絶縁ケーブルグリップ



販売価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
カタログ価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/14 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC80040INS
用途	電線・ケーブルの引き込み作業に	ケーブルサイズ	φ34~44mm
作業引張強度	13.7kN(1398kgf)	全長	850mm
メッシュ長	750mm(二重編)	重量	280g
材質	ワイヤー部:アラミド繊維(ケブラー)		

絶縁性に優れているので、活線付近での配線作業の安全確保が測れます。

軽量でしかも強く、ケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。

メッシュは二重編仕様

【使用方法】

長手方向に圧縮し、外径がふくらんだ所に電線を侵入します。

侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごき、ケーブルに密着させてから、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。

※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

