

品番：EA627

品名：1.2mm/280mm ハンドニブラー



販売価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/17 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0101ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	90 55 280
切断能力	スチール、アルミ、銅: 1.2mm プラスチック、PCB: 2.0mm	全長	280mm
切断幅	2.7mm	刃厚	2.2mm
重量	461g	材質	本体: 特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ ブレード: 特殊工具鋼、油焼き入れ
仕上げ	ニッケルメッキ	ハンドル	プラスチックスリーブ

円形か長方形の切り抜き用の一般的な工具の切断用

ダクト切断用なので、ひずみがありません。

きれいな、バリのない仕上がり
表面の変形なく材料を切断し、多方面に使用できます。
面に切断できるので、切断したところを修正する必要がありません。

一回の操作でノッチングしてチップを切り取ります。

ハンドルの圧力で、切りくずが離れます。

ブレード、本体、バネ、ネジが簡単に交換できます。

バネ式

チップブレード付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.