

品番：EA627AC-5

品名：0.8mm/270mm ハンドニブラー(トラックレール用)



|         |                               |      |   |  |
|---------|-------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 9,400円(税抜)／10,340円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 9,400円(税抜)／10,340円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2025/05/01 00:51現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 0100ページ                       |      |   |  |

仕様

|                                 |           |      |                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                            | EDMA(エドマ) | 型番   | 011055                                                                                          |
| 全長                              | 270mm     | 切断能力 | ステンレス鋼:0.8mm<br>亜鉛メッキ鋼、亜鉛、シートメタル:1.2mm<br>銅、真鍮:1.5mm<br>PVC、ビニール床材、アルミニウム:2mm<br>ポリカーボネート:2.5mm |
| 刃幅                              | 2.7mm     | 重量   | 570g                                                                                            |
| ユニット無しでは本体は動作しません。              |           |      |                                                                                                 |
| トラックレール等のフラット面用                 |           |      |                                                                                                 |
| 切りくずがカールして丸まるので破片が飛び散る心配がありません。 |           |      |                                                                                                 |