


品番 : EA628AB-24

品名 : 8.0mmx52.5m ナイロンロープ



販売価格	10,100円(税抜)／11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜)／11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1780ページ		



カビ、腐敗、化学物質に強いロープです

仕様

サイズ	φ 8.0mm×52.5m	使用荷重	86kg
材質	ナイロン	構造	ソリッドブレード(18打ち)
カビ、腐敗、化学物質に強い。			
耐摩耗性があります。			
【注意】 ●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。 ●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。 ●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。 ●鋭い角などのあるところで使用しないでください。 ●ロープをカットする時は、カットする箇所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。 ●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.