

品番 : EA628AV-215

品名 : 0.21mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/110-)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,120円(税抜) / 3,432円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,120円(税抜) / 3,432円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/03 02:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 2098ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------|----------|------|
| サイズ(号数) | 1.5号 | 径(mm) | 0.21 |
| 全長(m) | 200 | 引張強度(kg) | 13.1 |
| 材質 | PE(ポリエチレン) | カラー | イエロー |
| 重量(g) | 約100 | | |

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。

パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。

独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。

優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.